

# AGILA CARE

2476XSP100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582358117



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Produktname                 | Agila care   |
| Typ                         | Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen                             |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg   |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓  |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C   |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C  |
| Bauhöhe                     | 138 mm   |
| Gesamtgewicht               | 0,836 kg   |

## RAD

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Material des Radkörpers  | Polyamid, elektrisch-leitfähig               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Präzisionskugellager                         |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                              |
| Durchmesser              | 100 mm                                       |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm  |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A                                   |

## GEHÄUSE

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Material      | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform     | Bauchig               |
| Schwenklager  | Kugelbahn, zweireihig |
| Ausladung     | 38 mm                 |
| Schwenkradius | 88 mm                 |
| Störkreis     | 176 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                    |  |
|--------------------|--|
| Befestigungsart    | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltknocken |
| Zapfen Durchmesser | 28 mm  |
| Zapfenlänge        | 96 mm  |

# AGILA CARE

2476XSP100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582358117



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

