

# KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 製品名       | Kappa load           |
| ハウジングタイプ  | 固定キャスター              |
| 標準        | EN12533 - 重量物向けキャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 2160 kg              |
| 6km/hの耐荷重 | 1800 kg              |
| 導電性       | いいえ                  |
| ステンレス     | いいえ                  |
| 静荷重       | 4320 kg              |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C               |
| 最大温度範囲    | 60 °C                |
| 取付高       | 305 mm               |
| 総重量       | 16.68 kg             |

## ハウジング

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 住宅用建材              | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 |
| フォーク形状             | 幅広い、強化版   |
| Lubrication nipple | 1         |

## 車輪

|             |            |
|-------------|------------|
| 本体材質        | 鋳鉄         |
| トレッド材質      | ポリウレタン、鑄造  |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング |
| 車軸          | ナットでネジ止め   |
| スレッドガード     | スレッドガード付き  |
| 直径          | 250 mm     |
| トレッド幅       | 80 mm      |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA    |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 175 mm  |
| プレート幅       | 140 mm  |
| プレート穴長 (最大) | 140 mm  |
| プレート穴幅 (最大) | 105 mm  |
| プレート穴径      | 15 mm   |

# KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315

注文番号 00802704  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

