

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック付き 自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	250 kg
静荷重	500 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	200 mm
全幅	99 mm
総重量	1.877 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	160 mm
トレッド幅	46 mm
ボディ幅	46 mm
トレッドの硬度 (A)	63 ショアA

ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	55 mm
旋回半径	143.5 mm
旋回径	287 mm
ドーム径	96 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	センターロック付きプレート
プレート長	176 mm
プレート幅	112 mm
プレート穴長 (最大)	77.5 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	13 mm

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

