

ANIKA

5923UAI065L51-10 DOM18

EAN 4031582437782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktname | Anika |
| Typ | Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 67 mm |
| Gesamtbreite | 39,5 mm |
| Gesamtgewicht | 0,075 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse | Vernietet |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 65 mm |
| Breite der Lauffläche | 11 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|----------------------|
| Material | Polyamid |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Ausladung | 20 mm |
| Schwenkradius | 55,4 mm |
| Störkreis | 110 mm |
| Dom Durchmesser | 18 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Befestigungsart | Blindloch für Bundstift B10 |
| Rückenloch Durchmesser | 10 mm |



ANIKA

5923UAI065L51-10 DOM18

EAN 4031582437782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Interzum
Award