

# AGILA

2470XSP100P30-11

EAN 4031582342871  
Bestellnummer 00035093



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Agila                  |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                 |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                  |
| Bauhöhe                     | 135 mm                 |
| Gesamtbreite                | 60 mm                  |
| Gesamtgewicht               | 0,65 kg                |

## RAD

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid, elektrisch-leitfähig               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Präzisionskugellager                         |
| Radfarbe                 | Silbergrau (RAL7001)                         |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                              |
| Durchmesser              | 100 mm                                       |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                                        |
| Breite des Radkörpers    | 32 mm                                        |
| Härte der Lauffläche (A) | 91 Shore A                                   |
| Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D                                   |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Material        | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform       | Bauchig               |
| Schwenklager    | Kugelhahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 38 mm                 |
| Schwenkradius   | 88 mm                 |
| Störkreis       | 176 mm                |
| Dom Durchmesser | 60 mm                 |

## BEFESTIGUNG

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch                                                          |
| Rückenloch Durchmesser | 11 mm                                                                  |
| Hinweis                | Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. |

# AGILA

2470XSP100P30-11

EAN 4031582342871  
Bestellnummer 00035093



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

