

ALPHA

3477UOJ125P30-13

EAN 4031582381528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	125 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	250 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	155 mm
전체 체중	1.17 kg

하우징

주택 자재	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	40 mm
회전 반경	121 mm
회전 간섭	242 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	롤러 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	40 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm

