

## NOVATECH

ITB125X50-Ø17 H7

EAN 4031582397888



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	キー溝付きボア
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	17 mm
ハブの長さ	54 mm
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	500 kg
6km/hの耐荷重	400 kg
静荷重	1000 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.795 kg

# NOVATECH

ITB125X50-Ø17 H7

EAN 4031582397888



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

