

AGILA

2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ● ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Agila |
| ハウジングタイプ | 固定キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 55 kg |
| 導電性 | ✓ |
| 静荷重 | 110 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 温度範囲 (最大) | 60 °C |
| 取付高 | 100 mm |
| 全幅 | 43 mm |
| 総重量 | 0.29 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

車輪

| | |
|-------------|-------------|
| 本体材質 | シートスチール |
| トレッド材質 | 硬質ゴム、黒、導電性 |
| ベアリング | コーンボールベアリング |
| 車輪色 | 青色被膜保護 |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 75 mm |
| トレッド幅 | 25 mm |
| ボディ幅 | 25 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショア |

ハウジング

| | |
|--------|----------|
| 材料 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 色 | 青色被膜保護 |
| ドーム径 | 43 mm |

フィッティング

| | |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 67 mm |
| プレート幅 | 60 mm |
| プレート穴長 (最小) | 40 mm |
| プレート穴長 (最大) | 48 mm |
| プレート穴幅 (最小) | 40 mm |
| プレート穴幅 (最大) | 48 mm |
| プレート穴径 | 6.3 mm |

AGILA

2478DYK075P60-67X60

EAN 4031582344523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

