

ALPHA

3470PVO160P30-13

EAN 4031582304145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ○ ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ○ ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|----------------|
| 製品名 | Alpha |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 135 kg |
| 静荷重 | 270 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 温度範囲 (最大) | 60 °C |
| 取付高 | 195 mm |
| 総重量 | 1.878 kg |

車輪

| | |
|-------------|-----------|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 硬質ゴム、黒 |
| ベアリング | プレーンベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 160 mm |
| トレッド幅 | 40 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 85 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 55 mm |
| 旋回半径 | 135 mm |
| 旋回径 | 270 mm |

フィッティング

| | |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 13 mm |

ALPHA

3470PVO160P30-13

EAN 4031582304145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

