製品情報

PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.22 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	プレーンベアリング
車輪色	グラファイトブラック（RAL9011）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	80 mm
トレッド幅	35 mm
車軸穴径	8.3 mm
ハブの長さ	46 mm
ボディ幅	35 mm
トレッドの硬度（A）	90 ショアA
トレッドの硬度（D）	39 ショアD

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627

注文番号 00002549

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH