

# DELTA TWIN

9948UOP200P63

EAN 4031582366990



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Delta twin
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	750 kg
6km/h에서의 적재 용량	600 kg
적재 용량 정적	1500 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	85 °C
총높이	250 mm
전체 너비	157 mm
전체 체중	4.218 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	내추럴 화이트
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

## 하우징

재료	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	트윈 휠 하우징
색상	투명 코팅
돔 직경	136 mm

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	137 mm
플레이트 홀 길이(최소)	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

# DELTA TWIN

9948UOP200P63

EAN 4031582366990



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

