



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

### コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila              |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター   |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 60 kg              |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 120 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C             |
| 最大温度範囲    | 40 °C              |
| 取付高       | 103 mm             |

### ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 24 mm     |
| 旋回半径    | 80 mm     |
| 旋回径     | 160 mm    |

### 車輪

|             |              |
|-------------|--------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン      |
| トレッド材質      | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング   |
| スレッドガード     | スレッドガード付き    |
| 直径          | 75 mm        |
| トレッド幅       | 25 mm        |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA      |

### フィッティング

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| フィッティングタイプ          | 合成エキスパンダー、丸型               |
| エキスパンダーフィッティング (最小) | 24 mm                      |
| エキスパンダーフィッティング (最大) | 27 mm                      |
| ヒント                 | ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。 |

## Product Drawings

