

ICS

5320PJP100S70-10X17 7001

EAN 4031582010688



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ● ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | ICS |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C |
| 最大温度範囲 | 40 °C |
| 取付高 | 137 mm |
| 全幅 | 52 mm |
| 総重量 | 0.377 kg |

車輪

| | |
|-------------|-------------------|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車輪色 | シルバークレー (RAL7001) |
| スレッドガード | 一体型スレッドガード |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| ボディ幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-------------------|
| 材料 | ポリアミド |
| フォーク形状 | スリム |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回 |
| 色 | シルバークレー (RAL7001) |
| オフセット | 38 mm |
| 旋回半径 | 87 mm |
| 旋回径 | 174 mm |
| ドーム径 | 52 mm |
| ねじ径 | 0 mm |

フィッティング

| | |
|------------|-------------------|
| フィッティングタイプ | 六角ナット付きネジ付きステム、上部 |
| ステム径 | 10 mm |
| ステム長 | 17 mm |



IFデザイン賞

図面

