

ALPHA

3470BOG100P30-13

EAN 4031582413410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성 | ● ● ● ● ● |
| 부식방지 | ● ● ● ● ● |

핵심 속성

| | |
|----------------|-----------------|
| 제품명 | Alpha |
| 하우징 유형 | 회전 캐스터 |
| 표준 | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 125 kg |
| 스테인리스 | ✓ |
| 정지 중 하중용량 | 250 kg |
| 온도 범위(최소) | -40 °C |
| 온도 범위(최대) | 280 °C |
| 총높이 | 128 mm |
| 전체 체중 | 0.689 kg |

휠

| | |
|------------|----------------|
| 차체 재질 | 플라스틱 열경화성, 내열성 |
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 건식 베어링 부시 |
| 차축 | 너트로 고정 |
| 직경 | 100 mm |
| 트레드 폭 | 35 mm |
| 트레드의 경도(D) | 90 Shore D |

하우징

| | |
|---------|----------|
| 재료 | 강판, 무거움 |
| Fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 오프셋 | 40 mm |
| 회전 반경 | 90 mm |
| 회전 간섭 | 180 mm |

피팅

| | |
|---------|-------|
| 피팅 유형 | 볼트홀 |
| 볼트 홀 직경 | 13 mm |

ALPHA

3470BOG100P30-13

EAN 4031582413410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

3470...100P30-13

