PRODUKTINFORMATION

# KAPPA LOAD

## 9651TOP250P63 CL67

EAN 4031582314687



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●●● |
| Fahrgeräusch | ●●○○○ |
| Abrieb | ●●●●● |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Kappa load |
| Typ | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 1320 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 1100 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 2200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 305 mm |
| Gesamtbreite | 110 mm |
| Gesamtgewicht | 5,63 kg |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Schmiedeeisen, schwer |
| Gabelform | Bauchig, verstärkt |
| Schwenklager | Axialrillen- und Kegelrollenlager |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 61 mm |
| Schwenkradius | 187,5 mm |
| Störkreis | 375 mm |
| Lubrication nipple | 1 |
| Dom Durchmesser | 111 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid, schwer |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Achse | Verschraubt |
| Radfarbe | Natürliches Weiß |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 250 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Breite des Radkörpers | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 135 mm |
| Plattenbreite | 110 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA LOAD


9651TOP250P63 CL67


EAN 4031582314687

Bestellnummer 00830363

**Produktzeichnungen**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH