

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Stora
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	80 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	160 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	153 mm
Gesamtbreite	74 mm
Gesamtgewicht	0,72 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, mittel
Gabelform	Sonderfunktion
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	40 mm
Schwenkradius	102,5 mm
Störkreis	205 mm
Dom Durchmesser	65 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyurethan, gespritzt
Material der Lauffläche	Doppelflansch mit Laufringen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Schiefergrau (RAL7015)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Breite des Radkörpers	32 mm
Härte der Lauffläche (D)	59 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Bestellnummer 00034015

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

