

P10-40X20 / 8

EAN 4031582338102



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Акcesуар
Тип корпусу	Акcesуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Загальна висота	8 mm
Загальна вага	0,026 kg

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з U-подібним планшетом
Довжина пластини	40 mm
Ширина тарілки	20 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	32 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	32 mm
Діаметр отвору планшета	4 mm