

NOVATECH

ETX082x70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	700 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1400 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	1 kg

車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鑄造
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	82 mm
トレッド幅	70 mm
車軸穴径	17 mm
ハブの長さ	75 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
ベアリングタイプ	6303
シールタイプ	B
以下に適しています	jungheinrich_mic

