INFORMACIJE O PROIZVODU

# ZETA

## 4681IEP200P63

EAN 4031582307955



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●●○ |
| Buka u pokretu | ●●●●● |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Zeta |
| Tip | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 600 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 480 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 1200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C |
| Sveukupna visina | 240 mm |
| Ukupna širina | 96 mm |
| Ukupna težina | 3.97 kg |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, veoma težak |
| oblik viljuska | siroko, Ojacano |
| okretni lezaj | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 55 mm |
| Otpor okretanju | 230 mm |
| Prečnik kupole | 96 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Tread hardness | mekan |
| Materijal za telo | Aluminijum |
| materijal omotaca | Elastična guma, crna, vulkanizovana |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Crni mlaz (sličan RAL9005) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 200 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 67 Šešelj A |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 137 mm |
| Širina ploče | 105 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4681IEP200P63


EAN 4031582307955


Broj porudžbine 00830071

**Crteži proizvoda**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH