

# NOVATECH

ETY 060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582318463  
Bestellnummer 00830217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

Material des Radkörpers	Stahl, Eisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager (RS/2RS)
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Durchmesser	60 mm
Breite der Lauffläche	20 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	12 mm
Breite des Radkörpers	20 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	100 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	80 kg
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,14 kg

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

