



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	89 mm
全幅	54 mm
総重量	0.15 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	ホワイトアルミニウム (RAL9006と類似)
オフセット	38 mm
旋回半径	62 mm
旋回径	124 mm
ドーム径	20 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	グラファイトブラック (RAL9011)
車輪色	ホワイトアルミニウム (RAL9006と類似)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	8 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	8 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	11 mm

STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

