製品情報

ALPHA STAINLESS

8477UOO100P62

EAN 4031582313093



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●●●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	400 kg
温度範囲（最小）	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	128 mm
全幅	75 mm
総重量	0.85 kg

ハウジング

ハウジング材質	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
ハウジング色	ステンレス
オフセット	41 mm
旋回半径	123 mm
旋回径	246 mm
ドーム径	75 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	36 mm
ボディ幅	36 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	105 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長（最小）	77 mm
プレート穴長（最大）	60 mm
プレート穴幅（最小）	77 mm
プレート穴幅（最大）	80 mm
プレート穴径	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報

ALPHA STAINLESS

8477UOO100P62

EAN 4031582313093

注文番号 00034799

製品図面

