

## ICS

5327XSX125P51 INOX

EAN 4031582367706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | ICS                |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター   |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 導電性       | ✓                  |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C             |
| 最大温度範囲    | 40 °C              |
| 取付高       | 166 mm             |
| 総重量       | 0.789 kg           |

## 車輪

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 本体材質        | ポリアミド、導電性       |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型、導電性 |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング、封止   |
| スレッドガード     | 一体型スレッドガード      |
| 直径          | 125 mm          |
| トレッド幅       | 32 mm           |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA         |
| トレッドの硬度 (D) | 40 ショアD         |

## ハウジング

|         |        |
|---------|--------|
| 材料      | ポリアミド  |
| フォーク形状  | スリム    |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回 |
| オフセット   | 38 mm  |
| 旋回径     | 259 mm |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 95 mm   |
| プレート幅       | 70 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 75 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 50 mm   |
| プレート穴径      | 11 mm   |



IFデザイン賞

図面

