

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639
Broj porudžbine 00035055

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha smart
Tip	Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h	205 kg
Nosivost na 4 km/h	205 kg
Statički Nosivost	410 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	240 mm
Ukupna težina	2,612 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma crna
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
stičnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	200 mm
Širina omotac	30 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	Slim
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	52,5 mm
okretni radijus	152,5 mm
Otpor okretanju	305 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639
Broj porudžbine 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

