

ALPHA

3478HUR100P62 7001/7001

EAN 4031582306361



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	320 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	128 mm
全幅	85 mm
総重量	0.63 kg

ハウジング

住宅用建材	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
色	青色被膜保護

車輪

本体材質	ダンピング、ハイブリッド素材
トレッド材質	ポリアミド
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	36 mm
ボディ幅	36 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	103 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	60 mm
プレート穴幅 (最小)	77 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	9 mm

