

## ALPHA

3477UEJ125P62 T/G-SMALL

EAN 4031582376937



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	250 kg
静荷重	500 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	155 mm
全幅	75 mm
総重量	1.174 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバーグレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	40 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (A)	63 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	40 mm
旋回半径	123 mm
旋回径	246 mm
ドーム径	75 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	105 mm
プレート幅	80 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	60 mm
プレート穴幅 (最小)	77 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	9 mm

製品情報

# ALPHA

3477UEJ125P62 T/G-SMALL

EAN 4031582376937



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# ALPHA

3477UEJ125P62 T/G-SMALL



EAN 4031582376937



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

