

ALPHA STAINLESS

8477PIO100P62

EAN 4031582381658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	75 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	150 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	128 mm
総重量	1 kg

ハウジング

住宅用建材	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	41 mm
旋回半径	123 mm
旋回径	246 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	35 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	105 mm
プレート幅	80 mm
プレート穴長（最小）	77 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最大）	60 mm
プレート穴径	9 mm

ALPHA STAINLESS

8477PIO100P62

EAN 4031582381658

注文番号 00038381
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00100P62-neu

