

## LEVINA LIGHT

5220PJP075L51-10

EAN 4031582476989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

## 核心属性

产品名称	Levina light
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	75 kg
静态载重	150 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	103 mm
总重量	0.162 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	直型
旋转轴承	阀杆旋转
偏移量	27 mm
旋转半径	64.5 mm
转向干涉	129 mm

## 固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

# LEVINA LIGHT

5220PJP075L51-10

EAN 4031582476989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

