

NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Gehäusetyp	Rad
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	5,846 kg

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Flanschrad
Durchmesser	230 mm
Breite der Lauffläche	82 mm
Achsloch Durchmesser	45 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Lochkreis Durchmesser	70 mm
Befestigungsbohrung Durchmesser	14 mm
Geeignet für	jungheinrich_mic

BEFESTIGUNG

Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen	5
---------------------------------------	---

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

