製品情報

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●●
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Duratech plus
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	240 kg
6km/hの耐荷重	200 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	480 kg
温度範囲（最小）	-40 °C
最大温度範囲	80 °C

車輪

本体材質	ポリアミド、超重量系
トレッド材質	トラック付きダブルフランジ
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	26 mm
車軸穴径	15 mm
ハブの長さ	32 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

注文番号 00860912

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH