

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149
Bestellnummer 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	55 kg
Statische Tragfähigkeit	110 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	0,22 kg

RAD

Material des Radkörpers	Stahlblech
Material der Lauffläche	Vollgummi, spurlos
Lager	Konuskugellager
Radfarbe	Blaupassiviert
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Achsloch Durchmesser	6 mm
Nabenlänge	28 mm
Breite des Radkörpers	25 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149
Bestellnummer 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

