

# PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149  
Bestellnummer 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Material des Radkörpers  | Stahlblech         |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, spurlos |
| Lager                    | Konuskugellager    |
| Radfarbe                 | Blaupassiviert     |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz    |
| Durchmesser              | 75 mm              |
| Breite der Lauffläche    | 25 mm              |
| Achsloch Durchmesser     | 6 mm               |
| Nabenlänge               | 28 mm              |
| Breite des Radkörpers    | 25 mm              |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A         |

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Puretech               |
| Typ                         | Rad                    |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 55 kg                  |
| Statische Tragfähigkeit     | 110 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C                  |
| Gesamtgewicht               | 0,22 kg                |

# PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149  
Bestellnummer 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

