

PLATE

P10-40x15 / 8

EAN 4031582338089



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met U-vormige plaat
Lengte plaat	40 mm
Breedte plaat	15 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	32 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	32 mm
Diameter plaatgat	4 mm

PRESTATIES

Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○
-----------------------	-----------

KERNKENMERKEN

Productnaam	Montageplaat
Type	Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	80 kg
Totale hoogte	8 mm
Totaal gewicht	0,02 kg