

## KAPPA

9688IFP200P63 CL67

EAN 4031582366242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ○ ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Kappa
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	450 kg
6km/hの耐荷重	360 kg
静荷重	900 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
取付高	245 mm
全幅	98 mm
総重量	4.349 kg

## 車輪

本体材質	アルミニウム
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	グレー/ノンマーキング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	68 ショアA

## ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
色	青色被膜保護
	✓
ドーム径	96 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	135 mm
プレート幅	110 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

# KAPPA

9688IFP200P63 CL67

EAN 4031582366242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

