

PURETECH

PVR 250x60-Ø25

EAN 4031582321340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	295 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	590 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	2.87 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	250 mm
トレッド幅	60 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	74 mm
ボディ幅	60 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

