

# OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 SH92A TFR

EAN 4031582485387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Omikron flex
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	900 kg
6km/h에서의 적재 용량	600 kg
적재 용량 정적	1800 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	272 mm
전체 체중	11 kg

## 휠

차체 재질	주물
트레드 재질	Ultratech 폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

## 하우징

재료	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	특수 기능
스위블 베어링	딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
오프셋	100 mm
회전 반경	200 mm
회전 간섭	400 mm

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	140 mm
플레이트 너비	110 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	13 mm
볼트 홀 직경	105 mm