



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ●   |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● ○ |

### コア属性

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 製品名       | Kappa                |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター              |
| 標準        | EN12533 - 重量物向けキャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 540 kg               |
| 6km/hの耐荷重 | 450 kg               |
| 導電性       | いいえ                  |
| ステンレス     | いいえ                  |
| 静荷重       | 900 kg               |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C               |
| 最大温度範囲    | 85 °C                |
| 取付高       | 205 mm               |
| 全幅        | 110 mm               |
| 総重量       | 4.06 kg              |

### ハウジング

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 住宅用建材              | 鋳鉄、鍛鉄、重量系             |
| フォーク形状             | 幅広い、強化版               |
| 旋回ベアリング            | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| 色                  | 青色被膜保護                |
| オフセット              | 58 mm                 |
| 旋回半径               | 140 mm                |
| 旋回径                | 280 mm                |
| Lubrication nipple | 1                     |
| ドーム径               | 111 mm                |

### 車輪

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Tread hardness | 柔らかい               |
| 本体材質           | 鋼鉄、重量系             |
| トレッド材質         | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング          | 精密ボールベアリング         |
| 車軸             | ナットでネジ止め           |
| 車輪色            | グレー/ノンマーキング        |
| スレッドガード        | スレッドガード付き          |
| 直径             | 160 mm             |
| トレッド幅          | 50 mm              |
| ボディ幅           | 50 mm              |
| トレッドの硬度 (A)    | 67 ショアA            |

### フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 135 mm  |
| プレート幅       | 110 mm  |
| プレート穴長 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 80 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 75 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 105 mm  |
| プレート穴径      | 11 mm   |

