

ALPHA

3477UOJ125P30-13 T/G-SMALL

EAN 4031582381511
Numero d'ordine 00027697

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto | Alpha |
| Tipo | Ruota girevole con freno totale |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 150 kg |
| Portata statica | 300 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 155 mm |
| Larghezza complessiva | 75 mm |
| Peso complessivo | 1,004 kg |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Asse | Vite con dado |
| Colore Ruota | Bianco naturale |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 40 mm |
| Larghezza corpo | 40 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 40 mm |
| Raggio di piroettamento | 123 mm |
| Ingombro di piroettamento | 246 mm |
| Diametro cuffia superiore | 75 mm |

FISSAGGIO

| | |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 13 mm |

ALPHA

3477UOJ125P30-13 T/G-SMALL

EAN 4031582381511
Numero d'ordine 00027697



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

