

OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Omikron twin
Typ	Bockrolle
Norm	ähnlich EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	7200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	5000 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	10800 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	510 mm
Gesamtbreite	285 mm
Gesamtgewicht	71,44 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Farbe	Transparente Beschichtung
Lubrication nipple	1
Dom Durchmesser	235 mm

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	400 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Breite des Radkörpers	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Extra große rechteckige Schwerlastplatte
Plattenlänge	270 mm
Plattenbreite	250 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	210 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	230 mm
Plattenloch Durchmesser	17 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022

Bestellnummer 00801592
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

