

COMPACTA

1430POI038P60-46X38 (38)

EAN 4031582332599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Behuizingstype	Zwenkwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	25 kg
Statisch Draagvermogen	50 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	50,5 mm
Totaal gewicht	0,071 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	38 mm
Breedte Loopvlak	16 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

VORK

Materiaal	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Enkele kogeldraaikrans
Offset	13 mm
Zwenk radius	32 mm
Uitzwenking	64 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	46 mm
Breedte plaat	38 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	36 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	28 mm
Diameter bevestigingsgat	5,3 mm

COMPACTA

1430POI038P60-46X38 (38)

EAN 4031582332599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

