

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	500 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	500 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	102 mm
Gesamtbreite	86 mm
Gesamtgewicht	2 kg

## GEHÄUSE

Farbe	Weiß
Ausladung	46 mm
Schwenkradius	77,5 mm
Störkreis	155 mm
Dom Durchmesser	86 mm

## RAD

Lager	Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe	Schwarz
Durchmesser	63 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Breite des Radkörpers	30 mm

## BEFESTIGUNG

Rückenloch Durchmesser	12 mm
------------------------	-------

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175

Bestellnummer 00062079  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

