

ALPHA

3499UFP200P67 Q1-11

EAN 4031582380705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ●
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	맞춤형 솔루션
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	400 kg
6km/h에서의 적재 용량	250 kg
정지 중 하중용량	800 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	240 mm
전체 너비	115 mm
전체 체중	2.436 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
	부드러운
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	46 mm
트레드의 경도(A)	63 Shore A

하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
덤 직경	115 mm

피팅

피팅 유형	중앙 잠금 장치 장착 플레이트
플레이트 길이	144 mm
플레이트 너비	115 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

ALPHA

3499UFP200P67 Q1-11

EAN 4031582380705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

