

ZETA

4688UOO200P63 WH-W46

EAN 4031582308341
Bestellnummer 00830083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ● |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname | Zeta |
| Typ | Bockrolle |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 600 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 480 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 1200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 240 mm |
| Gesamtbreite | 117 mm |
| Gesamtgewicht | 1,808 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Gleitlager |
| Achse | Verschraubt |
| Radfarbe | Natürliches Weiß |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 200 mm |
| Breite der Lauffläche | 46 mm |
| Breite des Radkörpers | 46 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |

GEHÄUSE

| | |
|-----------|-------------------------|
| Material | Stahlblech, sehr schwer |
| Gabelform | Bauchig, verstärkt |
| Farbe | Blaupassiviert |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Befestigungsart | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 137 mm |
| Plattenbreite | 117 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |

ZETA

4688UOO200P63 WH-W46

EAN 4031582308341
Bestellnummer 00830083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

