

# ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226  
Bestelnummer 00028775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	70 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch Draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,511 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Lager	Rollager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

## VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	103 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

# ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226  
Bestelnummer 00028775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

