PRODUKTINFORMATION

# PURETECH

## DIK 125x32-Ø8,1

EAN 4031582070163



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Stahlblech |
| Material der Lauffläche | Vollgummi, spurlos |
| Lager | Konuskugellager |
| Radfarbe | Blaupassiviert |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Achsloch Durchmesser | 8 mm |
| Nabenlänge | 36 mm |
| Breite des Radkörpers | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Puretech |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
| Gesamtgewicht | 0,61 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

DIK 125x32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Bestellnummer 00000162

**Produktzeichnungen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH