PRODUKTINFORMATION

# ELASTECH HEAT

## IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●●○ |
| Fahrgeräusch | ●●●●○ |
| Abrieb | ●●○○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●● |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Elastech heat |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 80 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Ja |
| Statische Tragfähigkeit | 160 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 250 °C |
| Gesamtgewicht | 0,54 kg |

### RAD

| | |
|---|---|
| Tread hardness | weich |
| Material des Radkörpers | Aluminium |
| Material der Lauffläche | Dämpfend, hitzebeständig |
| Lager | Trockenlagerbuchse |
| Radfarbe | Metallic |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 100 mm |
| Breite der Lauffläche | 35 mm |
| Achsloch Durchmesser | 8 mm |
| Nabenlänge | 45,5 mm |
| Breite des Radkörpers | 35 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 75 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH HEAT

## IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Bestellnummer 00033962

**Produktzeichnungen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH