

ALPHA

3477UOH200P30-13

EAN 4031582306064



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Alpha |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 200 kg |
| Statiskā kravnesība | 400 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -40 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 235 mm |
| Kopējais svars | 2,696 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 200 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets | 55 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 166 mm |
| Grozāms savienojums | 332 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 13 mm |

ALPHA

3477UOH200P30-13

EAN 4031582306064



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

