

ALPHA

8476UFC160P67

Numărul de comandă 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip	Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	300 kg
Inoxidabil	✓
Capacitate de încărcare statică	600 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	200 mm
Lățime totală	99 mm
Greutate totală	1,861 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
	moale
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	160 mm
Benză de rulare	46 mm
Lățimea corpului	46 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	64 Pe malul A

FURCA

Material	Oțel Inoxidabil, greu
Formă Furcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Oțel Inoxidabil
Offset	55 mm
Raza de pivotare	143,5 mm
Interferență pivotantă	287 mm
Diametru cupolă	96 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă cu blocare centrală
Lungime placă	175 mm
Lățimea plăcii	112 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	77,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	13 mm

ALPHA

8476UFC160P67

Numărul de comandă 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

