

KAPPA

9688FTP200P64

EAN 4031582480955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Kappa
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	1680 kg
6km/h에서의 적재 용량	1400 kg
적재 용량 정적	3360 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	245 mm
전체 체중	7.984 kg

휠

차체 재질	캐스팅
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	80 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

하우징

재료	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	다양한 강화

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	175 mm
플레이트 너비	140 mm
플레이트 홀 길이(최대)	140 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	14 mm

KAPPA

9688FTP200P64

EAN 4031582480955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

