

KAPPA LOAD

9652ITP150P63 CL67

EAN 4031582314847
Bestellnummer 00827704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Kappa load
Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	650 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	520 kg
Statische Tragfähigkeit	1300 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	200 mm
Gesamtbreite	116 mm
Gesamtgewicht	4,516 kg

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

GEHÄUSE

Material	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Bauchig, verstärkt
Schwenklager	Axialrillen- und Kegelrollenlager
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	58 mm
Schwenkradius	137,5 mm
Störkreis	275 mm
	✓
Dom Durchmesser	111 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenlänge	135 mm
Plattenbreite	110 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	75 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	105 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

KAPPA LOAD

9652ITP150P63 CL67

EAN 4031582314847
Bestellnummer 00827704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

